

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T302, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260056 HB7035-2
GTIN	4069515019323
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení