

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260050 HB7035-2 |
| GTIN           | 4069515019163   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Řezný materiál                       | TK                 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202        |
| Rohový rádius                        | 0,2 mm             |
| Podmínky řezu                        | silně přerušovaný  |
| Počet výměn/řezání                   | 2                  |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 120 - 350 m/min    |
| Posuv $f$                            | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití                | P                  |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,2 - 1,5 mm       |
| Tolerance                            | M                  |
| Řezný materiál                       | HB7035-2           |

## Technický list

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování                                     |
| Lamač třísek                      | SS                                              |
| Druh produktu                     | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |