

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261374 HB7010-2
GTIN	4069515022514
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7010-2
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení