

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260158 HB7010-2
GTIN	4069515019989
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Lamač třísek	SM
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení