

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250058 HB7020-2
GTIN	4069515015608
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení