

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260766 HB7035-2
GTIN	4069515021234
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Technický list

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení