

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260449 HB7020-2
GTIN	4069515020466
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Řezný materiál	HB7020-2
Rohový rádius	0,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení