

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260140 HB7035-2
GTIN	4069515019668
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7035-2
Rohový rádius	0,2 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení