

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	A10K SCLCR/L06
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500