

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost stopky	25 mm
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Šroubek klínku	259018 7
Podložka	259031 28
Velikost destiček	15 mm
Lomená páka	259015 8
ISO kód držáku	PDJNR/L 2525M15
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Šroubek klínku Typ 7	259018 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500