

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroubek klínku	259018 7
Lomená páka	259015 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	40 mm
Sada pružin	259044 2
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	A32S PDUNR/L15
Velikost destiček	15 mm
Podložka	259031 28
Celková délka L	250 mm
Upínací výška $L_2$	31 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Lomená páka Typ 8	259015 8
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Sada pružin10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 28	259031 28
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500