

**DNMG 150608, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení