

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Středové přesazení L_3	11 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	14 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500