

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET09****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260037 SET09 |
| GTIN | 4045197657725 |
| Třída artiklu | 29W |

Popis

Rozsah dodávky:
V plastovém kufříku.

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. |
| ISO kód držáku | A20R SCLCR/L09 |
| ISO kód držáku | A16Q SCLCR/L09 |
| ISO kód držáku | A25R SCLCR/L09 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 |
| Upínací výška L ₂ | 15 mm |
| Upínací výška L ₂ | 18 mm |
| Upínací výška L ₂ | 23 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 10,7 mm |
| Středové přesazení L ₃ | 10,5 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Středové přesazení L_3 | 14,5 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 20 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 25 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 28 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Celková délka L | 200 mm |
| Celková délka L | 200 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 20/09 mm | 260033 20/09 |
| Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 16/09 mm | 260033 16/09 |
| Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 25/12 mm | 260033 25/12 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |