

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A12L SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Středové přesazení L_3	9 mm
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500