



Středicí upínače, tvar B, Závit × délka: M5X15



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370054 M5X15
GTIN	4059245267798
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Tvar B se šroubem s válcovou hlavou.

Výhoda:

- Účinek stahování.
- Rychlé a snadné upínání konstrukčních součástí.

Použití:

K vystředění a upnutí obrobku do otvoru. Díky klínovým plochám lze dosáhnout vysokých upínacích sil.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná. Kalené (33–39 HRC).

Upozornění:

Během procesu upínání se upínací síla aplikuje bodově na stěnu otvoru.

Technický popis

D _{max.}	12,3 mm
D _{min.}	10 mm

Technický list

Maximální upínací síla	2,5 kN
H	6,4 mm
Rozměr klíče OK	4 mm
L	9 mm
H ₁	6,2 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku