

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Velikost destiček	9 mm
Středové přesazení $L_3$	13 mm
ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500