

Garant

Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 100F



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309880 100F
GTIN	4069515023580
Třída artiklu	39Z

Popis

Provedení:

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost $\pm 1^\circ$, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.

Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.

- Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
- Dva leštěné přechodové poloměry.
- Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
- Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

S filtrem (velikost ok 100 μ m) k bezprašnému chlazení částic.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.

Upozornění:

Tlak používejte pouze do maximální hodnoty 80 bar (v opačném případě hrozí nebezpečí vytlačení celého montážního zámku včetně filtru z trubičky.)

Technický popis

Vhodné pro upínač	HSK 100
Ø D	16 mm

Technický list

Závit M	M24×1,5
Celková délka L	43,5 mm
Maximální tlak	120 bar
Úhlová pohyblivost	±1 stupeň
Povrchová úprava	leštěné
Druh produktu	Trubička na chladicí kapalinu