

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	180 mm
Upínací výška $L_2$	14 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500