

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
Velikost destiček	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500