


Garant**DNMG 110404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení