

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260033 32/12 |
| GTIN | 4045197652362 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Podložka | 269005 6 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 40 mm |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Středové přesazení L_3 | 22 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 20 |
| ISO kód držáku | A32S SCLCR/L12 |
| Šroub podložky | 269013 5 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. |
| Celková délka L | 250 mm |
| Upínací výška L_2 | 31 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D_s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 6

269005 6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500