

**Garant****CCMT 09T308, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260060 HB7415
GTIN	4045197667502
Třída artiklu	21G

## Popis

CCMT 09T308 HB7415 Druh: HB7415  
Lamač třísek: TIS  
Tolerance: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 70 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 70 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Posuv $f$	0,1 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení