

**LOCTITE****Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 572**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083321 572
GTIN	5010266572321
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

### Použití:

S pomalým vytvrzováním, pro fitinky, kohoutky, ventily.

### Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

## Technický popis

Pro velikost palcových závitů	3 palec
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Pro velikost závitů M až	M80

Funkční pevnost dle	72 h
Minimální moment uvolnění	7 Nm
Označení výrobce	LOCTITE 572
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Dotyková pevnost za	12 min
Barva	bílá
Dynamická viskozita	14400 - 28600 mPas
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Vhodné pro oblast použití	Připojovací kusy
Plnicí množství	50 ml
Maximální rozměr štěrbin	0,1 mm
Chemický základ	Dimetacrylatester
Vhodné pro materiál	Kov
Tvar	pastózní
Bod vzplanutí	93 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Třída pevnosti	Střední pevnost
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky