

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 2,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení