

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110404 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení