

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Velikost destiček	11 mm
Lomená páka	259015 10
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
ISO kód držáku	A20Q PDUNR/L11
Šroubek klínku	259018 12
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 10

259015 10

Šroubek klínku Typ 12

259018 12