

**SICOMET**  
**omniFIT****Plošný těsnicí prostředek, 50 ml, ID výrobce: FD10**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083337 FD10
GTIN	
Třída artiklu	08G

## Popis

### Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Tekutý těsnicí materiál vyplní všechny meziprostory a vytvoří 100%-ní kontakt povrchů. Spojení je trvale utěsněno.

### Použití:

K utěšňování ploch a přírubových spojů, vyrovnává nerovnosti.

### Upozornění:

Povrchy před nanesením těsnicího prostředku očistěte univerzálním čističem č. 083391 a č. 083392.

## Technický popis

Označení výrobce	FD10
Označení nebezpečné látky	GHS05: Poleptání

Označení nebezpečné látky	GHS08 nebezpečné pro zdraví
Funkční pevnost dle	6 h
Dynamická viskozita	10000 - 15000 mPas
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Skladovací teplota	8 - 28 °C
Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)
Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Chemický základ	Dimethakryláty
Minimální moment uvolnění	22 Nm
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro materiál	Kov
Rozsah teplot pro použití	-60 - 150 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Barva	zelená
Maximální rozměr štěrbin	0,3 mm
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky