

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 28
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L ₁	36 mm
Velikost destiček	15 mm
Šroubek klínu	259018 7
Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	32 mm
ISO kód držáku	PDJNR/L 3232P15
Funkční šířka L ₄	40 mm
Lomená páka	259015 8
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 8	259015 8
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500