

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 32/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273791 32/5
GTIN	4045197640505
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

t_{\max} vnitřní obrábění	11,5 mm
Šroub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	40 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Celková délka L	300 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	50 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 8

279815 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500