

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 270**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 270
GTIN	5010266270418
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Vysoká pevnost, pro trvalé šroubové spoje, tekutý.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 270
Pro velikost závitů M až	M20

Minimální moment uvolnění	33 Nm
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Bod vzplanutí	110 °C
Trvanlivost od data výroby	29 měsíc
Vhodné pro materiál	Kov
Tvar	kapalný
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Barva	zelená
Plnicí množství	50 ml
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Chemický základ	Dimetacrylatester
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Funkční pevnost dle	3 h
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	400 - 600 mPas
Demontáž	těžká
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

083344 50