

Garant

Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 90/130mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273816 90/130
GTIN	4045197500199
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 13 mm

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	90 mm
Maximální hloubka řezu t_{\max}	13 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	130 mm
Způsob použití	levý
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910