

Garant**Tepelný upínač s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 130, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302267 6
GTIN	4045197646217
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S **otvory pro přívod chlazení** a uzavíratelnými závity.

Otvory chladicího kanálu u upínacího Ø D1: 3, 4 a 5 mm nelze uzavřít.

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Vnější Ø D	27 mm

Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Upnutí	SK 40 A = 130
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
	308625 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6 mm

302412 20/6

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm

302412 16/6

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308820 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 20/6 mm

302410 20/6

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro \varnothing upínání 6-9 mm

354236 6-9

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro \varnothing upínání 6-9 mm

354235 6-9

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40

354225 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm	302410 16/6
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro \varnothing upínání 6-12 mm	354240 6-12
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40