


Garant

Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 51/67mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273812 51/67 |
| GTIN | 4045197576866 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Šířka zápichu w : 2 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 13 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 67 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{\max} | 13 mm |
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 51 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |

Příslušenství

| | |
|---------------------|----------|
| Upínací šroub Typ 9 | 279815 9 |
| Upínací šroub | 279910 |