

**Garant****Držák zalomený – vnější 90°, levý, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273806 20
GTIN	4045197500007
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.**

**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273820; 273822; 273824; 273828.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Celková délka L: 135 mm

L<sub>2</sub>: 33 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Technický popis**

Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L <sub>2</sub>	33 mm
Šířka stopky b	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm

Celková délka L	135 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub	279910
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub Typ 9	279815 9