


**Garant****Držák držák přímý – vnější 0°, pravý, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273800 20
GTIN	4045197499912
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním rezným silám.**

**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 38 mm

Celková délka L: 138 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Šířka stopky b	20 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Celková délka L	138 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub	279910
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25