


Garant

Držák držák přímý – vnější 0°, pravý, Šířka stopky b: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273800 25
GTIN	4045197499929
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.**

Vhodné pro :

Držák destiček č. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 163 mm

L₂: 27,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technický popis

Šířka stopky b	25 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L ₁	38 mm
L ₂	27,5 mm

Celková délka L	163 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25