

Garant**Držák držák přímý vnější 0°, levý, Šířka stopky b: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273801 16
GTIN	4045197499936
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním rezným silám.**

Vhodné pro :

Držák destiček č. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technický popis

Šířka stopky b	16 mm
L ₂	18,5 mm
Délka hlavy L ₁	38 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Celková délka L	113 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910