

Garant**Tepelný upínač, SK 40 A = 130, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302266 20
GTIN	4045197646156
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Ø D ₂	33 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 40 A = 130
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 12-20 mm	354240 12-20
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308801 40

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný
Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé
kužely 40

308625 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro
nastavení délky $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/20 mm

302412 32/20

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro
strmé kužely 40

308806 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné
pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé
kužely 40

308740 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro \varnothing upínání 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé
kužely 40

308630 40

Chladicí jednotka Typ CU1

354215 CU1

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro \varnothing upínání 20-32 mm

354240 20-32