

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 2701**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 2701
GTIN	4058093009185
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Ideální pro použití na pasivním povrchu jako např. vysoce legované oceli CrNi.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Minimální moment uvolnění	38 Nm
---------------------------	-------

Pro velikost závitů M až	M20
Označení výrobce	LOCTITE 2701
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Tvar	kapalný
Trvanlivost od data výroby	17 měsíc
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	galvanizované plochy
Barva	zelená
Vhodné pro materiál	Kov
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Bod vzplanutí	93 °C
Plnicí množství	50 ml
Chemický základ	Dimetacrylatester
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Funkční pevnost dle	6 h
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	500 - 900 mPas
Demontáž	těžká
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

083344 50