

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 45/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
ISO kód držáku	AH04X SCLDR/LS4
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Středové přesazení L <sub>3</sub>	2,5 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	4,57 mm
Celková délka L	65 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	3,58 mm
Úhel nastavení κ	97 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200