

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 46/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
$\varnothing$ minimálního předvrtání $D_{\min}$	5,78 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
ISO kód držáku	AH05X SCLDR/LS4
Velikost destiček	4 mm
Celková délka L	65 mm
Upínací výška $L_2$	4,6 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
$\varnothing$ stopky $D_s$	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10

269028 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200