

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 66/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Třída artiklu	21V

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,05 mm
ISO kód držáku	AH08H SCLDR/LS4
Středové přesazení L_3	4,5 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	7,49 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10

269028 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200