

duMONT**Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9,
Typ: 20-25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290400 20-25
GTIN	662600445010
Třída artiklu	29J

Popis**Provedení:**

Sada protlačovacích trnů **HSS** č. 290405 včetně potřebných příložek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchování.

Obsah:

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 20F1; 22F1; 25F1

Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Upozornění:

- **Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.**
- **Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.**
- **PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).**

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 25F1	290405 25F1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 75F1 mm	290415 75F1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 20F1	290405 20F1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 90F1 mm	290415 90F1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 70F1 mm	290415 70F1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 22F1	290405 22F1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 80F1 mm	290415 80F1