

LOCTITE**Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 542**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083321 542
GTIN	5010266542348
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Těsnění jemných závitů pro hydrauliku a pneumatiku.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Pro velikost závitů M až	M26

Označení výrobce	LOCTITE 542
Minimální moment uvolnění	15 Nm
Funkční pevnost dle	3 h
Chemický základ	Dimetacrylatester
Dotyková pevnost za	30 min
Dynamická viskozita	400 - 800 mPas
Maximální rozměr štěrbin	0,2 mm
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Barva	hnědá
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro oblast použití	Jemná závitová spojení
Vhodné pro oblast použití	Šroubení
Plnicí množství	50 ml
Tvar	kapalný
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,08 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky