

Garant**Tepelný upínač úzký, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302325 5
GTIN	4045197288219
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm až od vel.6!**
- **Mimořádně štíhlá konstrukce (redukováná rušivá kontura).**

Použití:

- **Obrábění při výrobě nástrojů a forem.**
- **K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.**

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	5 mm
Ø D ₂	9 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Prodloužení tepelného upínače 4,5°bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Prodloužení tepelného upínače 4,5°bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
---	-----------

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
--	-----------

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
---	-----------

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
--	-----------

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
--	-----------

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
---	-----------

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
---	-----------

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
---	-----------

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
--	-----------

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
--	-----------

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
---	-----------

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
--	-----------