

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 46/S4mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268702 46/S4  |
| GTIN           | 4045197591913 |
| Třída artiklu  | 21V           |

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Středové přesazení $L_3$                     | 3 mm                         |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 10                    |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 5,78 mm                      |
| ISO kód držáku                               | AH05X SCLDR/LS4              |
| Velikost destiček                            | 4 mm                         |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | CDCT S4010.                  |
| Celková délka L                              | 65 mm                        |
| Upínací výška $L_2$                          | 4,6 mm                       |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 95 stupeň                    |
| Ø stopky $D_s$                               | 5 mm                         |
| Norma  | Výrobní norma                |
| Způsob použití                               | pravý                        |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 5xD                          |
| Řezný materiál                               | HSS                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu                                | vyvrtávací tyč               |

---

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10  | 269028 10  |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6                                | 674248 TX6 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm | 659957 200 |