

**duMONT****Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9,  
Typ: 2-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290400 2-3
GTIN	662600444976
Třída artiklu	29J

**Popis****Provedení:**

Sada protlačovacích trnů **HSS** č. 290405 včetně potřebných příložek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchování.

**Obsah:**

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 2A; 3A

Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ A:

6; 8; 10

**Upozornění:**

- **Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.**
- **Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.**
- **PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční nářadí a měřicí technika).**

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		

## Příslušenství

Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 10A mm	290415 10A
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 2A	290405 2A
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 8A mm	290415 8A
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 3A	290405 3A
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 6A mm	290415 6A