

**duMONT****Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9,  
Typ: 4-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290400 4-8
GTIN	662600444983
Třída artiklu	29J

**Popis****Provedení:**

Sada protlačovacích trnů **HSS** č. 290405 včetně potřebných příložek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchovávání.

**Obsah:**

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ B1:

12; 14; 15; 16;

Typ C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

**Upozornění:**

- **Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.**
- **Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.**
- **PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční náradí a měřicí technika).**

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		

## Příslušenství

Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 28C1 mm	290415 28C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 18C1 mm	290415 18C1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 6C1	290405 6C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 22C1 mm	290415 22C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 24C1 mm	290415 24C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 30C1 mm	290415 30C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 16B1 mm	290415 16B1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 14B1 mm	290415 14B1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 19C1 mm	290415 19C1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 8C1	290405 8C1
Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 20C1 mm	290415 20C1
	290405 5B1

Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ  
5B1

Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 25C1 mm

290415 25C1

Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 15B1 mm

290415 15B1

Vodicí pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 12B1 mm

290415 12B1

Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ  
4B1

290405 4B1