

duMONT**Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru lícování JS9,
Typ: 10-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290400 10-14
GTIN	662600444990
Třída artiklu	29J

Popis**Provedení:**

Sada protlačovacích trnů **HSS** č. 290405 včetně potřebných přílozek č. 290410 a vodicích pouzder č. 290415. Expedice v kvalitním a stabilním dřevěném pouzdře pro bezpečné a přehledné uchování.

Obsah:

Po 1 protlačovacím trnu 290405: 10D1; 12D1; 14D1

Po 1 vodicím pouzdru 290415: Typ D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Upozornění:

- **Lícování P9 a H9 k dodání od výrobce s příplatkem 15 %.**
- **Sady protlačovacích trnů pro jeden průchod na poptávku.**
- **PROTLAČOVACÍ LISY najdete ve svazku 2 (Ruční náradí a měřicí technika).**

Technický popis

Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 36D1 mm	290415 36D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 40D1 mm	290415 40D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 50D1 mm	290415 50D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 45D1 mm	290415 45D1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 12D1	290405 12D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 38D1 mm	290415 38D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 32D1 mm	290415 32D1
Vodící pouzdro pro otvor H7 Ø pouzder 35D1 mm	290415 35D1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 10D1	290405 10D1
Protlačovací trny pro klínové drážky HSSlícování JS9 Typ 14D1	290405 14D1